Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RITTAL

DK 7824.362 - 钢板门,垂直分段,通风型 用于 DK-TS

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

特征

型号	DK 7824.362
产品描述	配有 130° 铰链和锁杆,包括舒适型手柄,用于带有安全锁锁号为3524 E 的半圆形锁。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个机柜系列之间的间距。通风型门上大面积的门孔支持安装设备的附加温控系统。进气孔占打孔面比例 > 78 %。
材料	钢板
供货范围	包括固定件
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
适用于	箱体类型: DK-TS 宽度: 600 mm 高度: 2,200 mm
包装单元	1件
净重	24.7
毛重	25.4
税率号	94039910
EAN	4028177302792
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025