

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.181

## 安装角轨，482.6 mm (19")

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.181 - 安装角轨，482.6 mm (19") 用于 TS

L 型安装角轨，也用于安装服务器系统的安装套件。

## 特征

|            |   |
|------------|---|
| 型号         | DK 7827.181   |
| 型式         | L型角轨  |
| 您的获益       | 集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装<br>L 型安装角轨能够容纳服务器系统的安装套件<br>适用于 19" 局部安装 |
| 技术数据       | 集成式 482.6 mm (19") 孔 (EIA 标准)<br>侧面圆孔和矩形孔<br>铬酸钝化，用于英制安装设备的导电连接     |
| 材料         | 钢板，2 mm   |
| 供货范围       | 包括固定件   |
| 高度单位       | 38 U  |
| 说明         | 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。<br>与 L 型安装角轨组合使用时，需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。     |
| 适用于        | 箱体类型: TS<br>高度: 1,800 mm  |
| 包装单元       | 2 件   |
| 净重         | 4.122 kg  |
| 毛重         | 4.3 kg  |
| 税率号        | 73269098  |
| ETIM 9     | EC002620  |
| ECLASS 8.0 | 27189261  |

# 特征

---

产品描述

DK 安装角规 L-SHAPED 38U