


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



状态: 2025/12/8 来源: www.rittal.com/zh/

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - 安装框架 54 U 用于 TS 8

可以构成一个侧向位移的 19" 平面，具有可用安装平面的 42 U，并且能够额外集成可以侧面垂直安装的 12 U。

特征

型号	DK 7827.554
产品描述	用于安装一个配有 42 U 可用安装平面的侧面错位的 19" 平面以及用于附加集成其它可在侧面垂直安装的 12 U。附加侧面扩展件分别装在 3 个上下分布的安装平面，每个安装平面的容纳面积为 4 U。安装框架既可集成在正面，也可集成在背面。
材料	钢板
表面	安装角（镀锌） 侧面护板：涂漆
颜色	RAL 7035
供货范围	包括侧面 12 U 安装护板
高度单位	54 U
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
适用于	箱体类型: TS 8 宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm
包装单元	1 组件

特征

净重	8
毛重	9
税率号	94039910
EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261