
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7828.121 电缆夹钳轨

状态: 2025/11/1 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7828.121 - 电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

用电缆扎带或尼龙搭扣固定电缆,集线轨悬置定位在框架型材上,可以额外用一枚螺钉固定。

特征

DK 7828.121 用于内部固定平面 用于在机柜框架上的电缆导引。电缆可用电缆扎带或黏粘固定扎带固定在夹钳轨上。电缆夹钳轨可悬置在机柜框架或安装框架型材上,并可用一颗螺钉附加固定。
用于在机柜框架上的电缆导引。电缆可用电缆扎带或黏粘固定扎带固定在夹钳轨上。电缆夹钳轨可悬置在机柜框架或安装框架型材上,并
定在夹钳轨上。电缆夹钳轨可悬置在机柜框架或安装框架型材上,并
在 TS 框架型材上 在机柜深度 TS IT 的安装角轨之间
钢板
镀锌
包括固定件
箱体类型: TS TS IT 宽度: 1,200 mm 深度: 1,200 mm
1,200 mm
4 件
2.076
2.277
73269098
4028177517790
EC000322

© Rittal 2025

特征

ECLASS 8.0

27400604

© Rittal 2025 3