

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.010

PSM 母线

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.010 - PSM 母线

配有单相或三相的一个或两个馈电装置，通过更换插接模块的插接方式进行备份。可选择与 CMC-III 系统一起进行测量。

特征

型号	DK 7856.010
型式	配有 2 个供电电源，三相冗余
产品描述	这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。这在不间断运行情况下也可操作，因为支承型材是以防接触保护形式安装的。
您的获益	在连续运行方式下可以补装模块。
技术数据	<p>每个插座模块从支承轨上抓取一相，根据连接方向，抓取供电电源或冗余供电电源。</p> <p>根据型式，单相/三相插座的最大电流为 2 x (3 x 16 A/32 A)。</p> <p>可以采用三相冗余供电电源。</p> <p>冗余电流回路是与支承轨的三相完全分离。</p> <p>可以给模块配备一个集成式过电流保护器，这样可在电流过高时只需关闭相关模块。其余模块保持运行。</p>
材料	铝型材，经天然铝阳极氧化处理
接线方式	WAGO X-COM
数量	2
每个供电电源的相数	3~
额定电流（最大）	16 A
模块槽（最大）	4

特征

适用于	箱体类型: TS 8 TS IT VX IT 高度: 1,200 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
贮存温度范围	-20 °C...60 °C
包装单元	1 件
净重	2.089 kg
毛重	2.24 kg
税率号	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
产品描述	CMC 带提供 模件

批准

批准	IEC CB VDE
解释	符合性声明
