

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.120 PSM 插座模块

状态: 2026/4/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.120 - PSM 插座模块

不同的模块可能混合插入支承轨中。

特征

型号	DK 7856.120
型式	不可控制
产品描述	这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨中。借助防接触保护的即插即用系统，即使非电工人士也能完成。
材料	型材：铝，阳极氧化处理 插座组件：塑料 (PA6 GF 30 V1)
长度	250 mm
高温过流保护器	-
额定工作电压	110 V - 230 V AC, 50/60 Hz
额定电流 (最大)	16 A
所需模块槽 (数量)	1
尺寸	长度: 250 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
插座	4 x F/B (型号 E, CEE 7/5)
包装单元	1 件
净重	0.363 kg
毛重	0.363 kg

特征

税率号	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
产品描述	CMC 插入模件无
