

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725
安装框架, 482.6 mm (19")

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/.../zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - 安装框架, 482.6 mm (19") 用于 TS、CS 基础型箱体以及模块式箱体

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装, 焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。



特征

型号	DK 7856.725
产品描述	焊接而成的 482.6 mm (19") 安装框架可在深度完全可调的情况下进行固定并用于设计前后 482.6 mm (19") 平面。安装框架的侧面和背面有TS机柜型材的冲孔型轨，这样TS系统附件如电缆夹钳轨、电缆布线环等就可进行固定。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	24 U
承载力	最大 10,000 N 的静负荷, 条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。
说明	不能组合 482.6 mm (19") 安装框架和风扇板。建议采用模块式风扇顶盖进行主动式通风。

特征

适用于	箱体类型: TS 8 CS 户外基本型箱体 CS 户外模块式箱体 宽度: 800 mm 高度: 1,200 mm
包装单元	1 件
净重	10.246
毛重	10.785
税率号	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261