

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.731

安装框架，482.6 mm (19")

状态: 2026/6/23 (来源: [rittal.com/zh](https://www.rittal.com/zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.731 - 安装框架，482.6 mm (19") 用于 TS、CS 基础型箱体以及模件式箱体

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装，焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。



特征

型号	DK 7856.731
产品描述	焊接而成的 482.6 mm (19") 安装框架可在深度完全可调的情况下进行固定并用于设计前后 482.6 mm (19") 平面。安装框架的侧面和背面有 TS 机柜型材的冲孔型轨，这样 TS 系统附件如电缆夹钳轨、电缆布线环等就可进行固定。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	42 U
承载力	最大 10,000 N 的静负荷，条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。
说明	不能组合 482.6 mm (19") 安装框架和风扇板。建议采用模块式风扇顶盖进行主动式通风。

特征

适用于	箱体类型: TS 8 CS 户外基本型箱体 CS 户外模块式箱体 宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm
-----	--

包装单元	1 件
------	-----

净重	13 kg
----	-------

毛重	14 kg
----	-------

税率号	73269098
-----	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
