

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100 带护板的大型摇架

状态: 2026/5/30 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - 带护板的大型摇架 用于TS、VX SE、宽度为800 mm 的机柜

用于 800 mm 宽的机柜，22 - 45 HE，带隔板，用于安装 482.6 mm (19") 安装组件。

特征

型号	SR 7858.100
型式	重型规格，19" 层面侧面
产品描述	适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
材料	钢板
表面	框架：镀锌 护板：涂漆
颜色	RAL 7035
供货范围	包括带双齿锁芯的锁杆系统 用于固定的材料 包括安装套件，用于机柜高度 2000 mm
开启角度：	130°
安装操作说明	根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
说明	其他扩装可能请参见“详细技术” 在高度为 1800 mm 或 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具的冲突必须安装小一型号的摇架
承载力（静态）	350 kg

特征

适用于	箱体类型: TS VX SE 宽度: = 800 mm 高度: = 2,000 mm
高度单位	40 U
适合于箱体类型	TS VX SE
包装单元	1 件
净重	24.757 kg
毛重	26.06 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	DK 摇架, 用于机柜宽度高度: 800x2000 mm, 40 U, 重载型, 482.6 mm (19") 侧平面, 130°铰链, 用于 TS, SE