


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

电缆夹钳轨，深度可调

状态: 2026/3/15 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - 电缆夹钳轨，深度可调 用于 TS、TE

用于 TS 和 19" 安装框架，其长度能够灵活匹配两个 19" 安装框架之间的固定间距。



特征

型号	DK 7858.160
产品描述	可以用于 TS 以及 TS IT 安装角轨之间的机柜深处。
使用范围	用于在机柜框架上的电缆导引和用于减轻已装电缆的张力。 电缆可用电缆扎带或粘扣带固定在夹钳轨上。 电缆夹钳轨可直接在一个 19" 安装平面的背面横向悬置和定位，或在两个安装平面之间的机柜深度上悬置和定位。 通过一个附加的连接螺栓对这一单元进行加固。 安装轨的不同深度使其长度能够灵活地适应两个 19" 安装框架之间所给定的固定间距。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定附件
层面间距	325 - 575 mm
说明	固定尺寸 + 152 mm = 19" 层面间距
包装单元	4 件
净重	1 kg

特征

毛重	1.104 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	DK 电缆导轨 每包4个