Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







DK 7858.200


垂直电缆布线件

状态: 2025/10/28 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7858.200 - 垂直电缆布线件 用于 TS 8

直接固定在 2000 mm 高框架的顶部和底部框架之间,安装位置可以选择在内部固定平面或外部固定平面上,布线宽度 200 mm。



特征

型号	DK 7858.200	
产品描述	用于直接固定在高度为 2000 mm 的框架底座的顶部框架与底部框架之间。安装位置可选择在内部或外部固定平面上。电缆布线件宽度为 200 mm。通过集成的系统孔,用来固定各种电缆铺设辅助件以及用于固定 T 型头的粘扣带和电缆扎带。	
材料	钢板,镀锌	
供货范围	包括固定件	
尺寸	宽度: 200 mm	
适用于	箱体类型: TS 8 高度: 2,000 mm	
包装单元	1件	
净重	4.495	
毛重	4.66	
税率号	85389099	
EAN	4028177597938	

© Rittal 2025

特征

ETIM 9	EC000322	
ECLASS 8.0	27400604	

© Rittal 2025