

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




DK 7858.200 垂直电缆布线件

状态: 2025/12/22 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

DK 7858.200 - 垂直电缆布线件 用于 TS 8

直接固定在 2000 mm 高框架的顶部和底部框架之间，安装位置可以选择在内部固定平面或外部固定平面上，布线宽度 200 mm。



特征

型号	DK 7858.200
产品描述	用于直接固定在高度为 2000 mm 的框架底座的顶部框架与底部框架之间。安装位置可选择在内部或外部固定平面上。电缆布线件宽度为 200 mm。通过集成的系统孔，用来固定各种电缆铺设辅助件以及用于固定 T 型头的粘扣带和电缆扎带。
材料	钢板，镀锌
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 200 mm
适用于	箱体类型: TS 8 高度: 2,000 mm
包装单元	1 件
净重	4.495
毛重	4.66
税率号	85389099
EAN	4028177597938

特征

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604