

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.440

网络机柜 TE 8000

状态: 2026/2/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.440 - 网络机柜 TE 8000

TE 8000 IT 机柜带有玻璃门，预备用于个性化内部扩装。

特征

型号	TE 7888.440
型式	带侧板
您的获益	没有框架 极佳的操作性 安装简单，拆除容易 门铰链可移动
材料	钢板 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
表面	安装框架：浸涂底漆 扁型部件：粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	RAL 7035
供货范围	自行支撑的482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调 前面玻璃门，包括130°铰链、设计手柄和安全锁3524 E 背面钢板门，包括130°铰链，安全锁3524 E 底部框架带有最大开口，用于选配模板 顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔 4个水平支脚，M10（附带） 4个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带） 侧板，可上锁，包括安全锁3524 E
尺寸	宽度：600 mm 高度：1,200 mm 深度：800 mm

特征

高度单位	24 U
高度单位	24 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	130 mm / 130 mm /
层面间距 (供货状态下)	495 mm
承载力	4,000 N
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	64
毛重	64.5
税率号	94032080
EAN	4028177801417
E-Number Sweden	E7239997
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

批准

解释 符合性声明