

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.510 网络机柜 TE 8000

状态: 2026/4/5 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.510 - 网络机柜 TE 8000

TE 8000 IT 机柜带有玻璃门，预备用于个性化内部扩装。

## 特征

型号	TE 7888.510
型式	带侧板
您的获益	没有框架 极佳的操作性 安装简单，拆除容易 门铰链可移动
材料	钢板 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
表面	安装框架：浸涂底漆 扁型部件：粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	RAL 7035
供货范围	自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调 前面玻璃门，包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E 背面钢板门，包括 130° 铰链，安全锁 3524 E 底部框架带有最大开口，用于选配模板 顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔 4 个水平支脚，M10（附带） 4 个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带） 侧板，可上锁，包括安全锁 3524 E
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm

## 特征

---

高度单位	42 U
高度单位	42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	130 mm / 130 mm /
层面间距 (供货状态下)	495 mm
承载力	4,000 N
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	88.5 kg
毛重	96.5 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
产品描述	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, With glazed door

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------