
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7888.612

毛刷条套装

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7888.612 - 毛刷条套装 用于TE 8000

用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。

特征

型号	DK 7888.612
产品描述	用于在顶板中导入电缆。
您的获益	用于简易插入切削刃
材料	塑料支架带毛刷辊 刷条:塑料,符合 UL 94-V0 刷毛:塑料,符合 UL 94-HB
刷毛长度	30 mm
长度	590 mm
尺寸	宽度: 19 mm 长度: 590 mm
适用于	箱体类型: TE 8000 宽度: 800 mm
包装单元	2件
净重	0.272
毛重	0.318
税率号	96035000
EAN	4028177802155
E-Number Sweden	E7282514
ETIM 9	EC000211

© Rittal 2025

特征

ECLASS 8.0

27142421

© Rittal 2025 3