


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.882

## 网络机柜 TE 8000

状态: 2026/7/21 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.882 - 网络机柜 TE 8000 通风式

可拆解的 IT 机柜系统配备可选择深度的 482.6 mm (19") 安装框架。

## 特征

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号             | TE 7888.882                                                                                                                                                                                                                                        |
| 您的获益           | 没有框架<br>极佳的操作性<br>安装简单，拆除容易<br>门铰链可移动                                                                                                                                                                                                              |
| 材料             | 钢板                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 表面             | 安装框架：浸涂底漆<br>扁型部件：粉末涂层                                                                                                                                                                                                                             |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                           |
| 颜色             | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                           |
| 供货范围           | 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调<br>钢板门，通风型（通风率 > 67 %），前部配有手柄锁以及安全锁 3524E、130° 铰链<br>钢板门，通风型（孔板部分的自由面 > 67 %），后面配有 130° 铰链、安全锁 3524 E<br>底部框架带有最大开口，用于选配模板<br>顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔<br>4 个水平支脚，M10（附带）<br>4 个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带）<br>并联柜套件 |
| 尺寸             | 宽度: 600 mm<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 1,000 mm                                                                                                                                                                                                         |

# 特征

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 高度单位                    | 42 U                                                                                   |
| 高度单位                    | 42 U                                                                                   |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面       | 80 mm / 130 mm                                                                         |
| 层面间距（供货状态下）             | 745 mm                                                                                 |
| 承载力                     | 7,000 N                                                                                |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 20                                                                                  |
| 基本材料                    | 钢板                                                                                     |
| 包装单元                    | 1 件                                                                                    |
| 净重                      | 65 kg                                                                                  |
| 毛重                      | 68 kg                                                                                  |
| 税率号                     | 94032080                                                                               |
| ETIM 9                  | EC002499                                                                               |
| ECLASS 8.0              | 27180207                                                                               |
| 产品描述                    | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, vented, without side panels |

# 批准

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|