


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




## DK 7979.118 PDU basic

状态: 2026/2/19 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



# DK 7979.118 - PDU basic

高端 IT 机架配电设备：稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。



## 特征

型号	DK 7979.118
产品描述	紧凑式基本配电。基本型 PDU 可以为每个 IT 机柜方便地提供专业配电方案，PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架 U 位（零 U 安装）。
您的收益	如果是垂直安装，则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中 对相位和安全回路进行彩色标记（L1=粉色，L2=黑色，L3=白色） VX IT 的免工具安装套件
材料	铝挤压型材，经铝阳极氧化处理 插槽：塑料
供货范围	用于 IEC C14, C20 插头的插头锁 包括固定件
选项	可选择其他箱体颜色
尺寸	宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 845 mm

# 特征

插座数量和型号	18 x C13 / 2 x C19
额定工作电压	230 V (交流)
额定电流 (最大)	16 A
额定功率	3.7 kW
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 1~
接线方式	IEC C20
准则	EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
工作温度范围	5 °C...50 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...95 %
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
适用于	箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,200 mm 箱体类型: TX CableNet: ≥ 1,200 mm
包装单元	1 件
净重	2.1 kg
毛重	2.2 kg
税率号	85366990
ETIM 9	EC002762

## 特征

ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
产品描述	DK PDU 基本型，紧凑式基本电源分配，宽x长x深：44x845x70， IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20

## 批准

解释	符合性声明
----	-------