


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.801 PDU UK basic

状态: 2025/8/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.801 - PDU UK basic

该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。

特征

型号	DK 7979.801
型式	型式 19"
产品描述	紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置，配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。
您的获益	VX IT 的免工具安装套件 省电设计，能耗更小
技术数据	对相位和安全回路进行彩色标记（L1=粉色，L2=黑色，L3=白色）
材料	铝型材，经黑色阳极氧化处理 插槽：塑料
供货范围	包括固定件
选项	型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中 可选择其他箱体颜色
尺寸	高度: 44 mm 深度: 144 mm 长度: 450 mm
插座数量和型号	6 x BS 1363
插座	6 x BS 1363
额定电流（最大）	13 A

特征

额定功率	3 kW
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度	3 m
接线方式	英国
准则	EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
工作温度范围	5 °C...50 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...95 %
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适用于	箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 800 mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 800 mm 箱体类型: TX CableNet: ≥ 800 mm
包装单元	1 件
净重	1.7
毛重	2.8
税率号	85366990
EAN	4028177948563
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762

特征

ECLASS 8.0

27142604

批准

解释

符合性声明