


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.814 PDU UK basic

状态: 2026/4/15 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.814 - PDU UK basic

该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。



## 特征

型号	DK 7979.814
产品描述	紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置，配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。
您的获益	VX IT 的免工具安装套件 省电设计，能耗更小
技术数据	对相位和安全回路进行彩色标记（L1=粉色，L2=黑色，L3=白色）
材料	铝型材，经黑色阳极氧化处理 插槽：塑料
供货范围	包括固定件
选项	型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中
尺寸	宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 1,295 mm
插座数量和型号	16 x BS 1363 / 4 x C19

# 特征

插座	16 x BS 1363 4 x C 19
额定电流 (最大)	16 A
额定功率	3.7 kW
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度	3 m
接线方式	CEE
准则	EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
工作温度范围	5 °C...50 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...95 %
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适用于	箱体类型: VX IT 机柜框架: $\geq 1,800$ mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: $\geq 1,800$ mm 箱体类型: TX CableNet: $\geq 1,800$ mm
包装单元	1 件
净重	4.1 kg
毛重	4.42 kg
税率号	85366990
ETIM 9	EC000330

## 特征

---

ETIM 8

EC002762

---

ECLASS 8.0

27142604

---

产品描述

DK PDU 英版基本型，紧凑式基本电源分配，宽x长x深：  
44x1295x70 mm，IEC 60 320: 4x C19，16x BS 1363，230 V，1~，  
16 A

## 批准

---

解释

符合性声明