

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000
风扇扩展组件

状态: 2026/2/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

SK 7990.000 - 风扇扩展组件 用于 VX IT, TS IT

风扇扩展套件，带集成转速调节器，用于加装在风扇模块 5503.010、5503.020 和 5503.025 中。

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 型号 | SK 7990.000 |
| 型式 | 不带顶板 |
| 产品描述 | 风扇扩展套件，带集成转速调节器，用于安装在风扇模块 5503.xxx 中。 |
| 您的获益 | 完成布线连接的完整解决方案 带预设的特性曲线，高能效的转速调节 国际认证和多种电压供应，可应用于世界各地 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 风扇 防护栅栏 包括固定件 安装说明书和简要操作说明书 |
| 气流量 (工作点) | 150 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 24 V (直流) |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.32 A 在 60 Hz 条件下: 0.32 A |
| 尺寸 | 宽度: 119 mm 高度: 25 mm 深度: 119 mm |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20 |

特征

| | |
|------------|---|
| 转速 | 100 % |
| 说明 | 在 25Pa 反向压力下，将规定的气流量降至 150 m ³ /h |
| 噪音等级 (工作点) | 44 dB(A) |
| 工作温度范围 | 5 °C...55 °C |
| 额定功率 | 7.7 W |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.3 kg |
| 毛重 | 0.308 kg |
| 税率号 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 产品描述 | SK 风扇扩展套件，转速可调，192 m ³ /h 自由通风，用于风扇模块，宽x高x深：119x25x119 mm，RAL 9005 |

批准

解释 符合性声明