

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 7990.000

## 风扇扩展组件

状态: 2026/7/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - 风扇扩展组件 用于 VX IT, TS IT

风扇扩展套件，带集成转速调节器，用于加装在风扇模块 5503.010、5503.020 和 5503.025 中。

## 特征

型号	SK 7990.000
型式	不带顶板
产品描述	风扇扩展套件，带集成转速调节器，用于安装在风扇模块 5503.xxx 中。
您的获益	完成布线连接的完整解决方案 带预设的特性曲线，高效率的转速调节 国际认证和多种电压供应，可应用于世界各地
材料	塑料
颜色	RAL 9005
供货范围	风扇 防护栅栏 包括固定件 安装说明书和简要操作说明书
气流量 (工作点)	150 m <sup>3</sup> /h
额定工作电压	24 V (直流)
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.32 A 在 60 Hz 条件下: 0.32 A
尺寸	宽度: 119 mm 高度: 25 mm 深度: 119 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20

# 特征

---

转速	100 %
说明	在 25Pa 反向压力下，将规定的气流量降至 150 m <sup>3</sup> /h
噪音等级（工作点）	44 dB(A)
工作温度范围	5 °C...55 °C
额定功率	7.7 W
包装单元	1 件
净重	0.3 kg
毛重	0.308 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK 风扇扩展套件，转速可调，192 m <sup>3</sup> /h 自由通风，用于风扇模块，宽x高x深：119x25x119 mm，RAL 9005

# 批准

---

解释	符合性声明
----	-------