Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 7990.000 风扇扩展组件

状态: 2025/11/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 7990.000 - 风扇扩展组件 用于 VX IT, TS IT

风扇扩展套件,带集成转速调节器,用于加装在风扇模块 5503.010、5503.020 和 5503.025 中。

特征

	SK 7990.000
型式	不带顶板
产品描述	风扇扩展套件,带集成转速调节器,用于安装在风扇模块 5503.xxx 中。
您的获益	完成布线连接的完整解决方案 带预设的特性曲线,高能效的转速调节 国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
材料	塑料
颜色	RAL 9005
供货范围	风扇 防护栅栏 包括固定件 安装说明书和简要操作说明书
气流量(工作点)	150 m³/h
额定工作电压	24 V (直流)
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.32 A 在 60 Hz 条件下: 0.32 A
 尺寸	宽度: 119 mm 高度: 25 mm 深度: 119 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20

© Rittal 2025 2

特征

转速	100 %
说明	在 25Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 150 m³/h
噪音等级(工作点)	44 dB(A)
工作温度范围	5 °C55 °C
额定功率	7.7 W
包装单元	1件
净重	0.3
毛重	0.308
税率号	84145915
EAN	4028177966345
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3