

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009

微型数据中心 (Micro Data Center)

状态: 2026/6/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - 微型数据中心 (Micro Data Center) E 级

E 级 MDC IT 安全箱是一款完全为您量身打造的小型数据中心，其占地面积经过优化，不仅可以随着您的 IT 发展而扩建，还可以在需要时迁移到其他位置。



特征

型号	DK 7999.009
产品描述	E 级微型数据中心（E 级 MDC）是一个模块化的安全保险柜，操作门在前方，维护门在后方。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入入口，并有各种尺寸可供选择。
您的获益	可以安装在难以接近的地方 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。 预备用于安装不同的 IT 温控系统 由于可以装卸投资有保障
使用范围	防止发生危害 IT 部分的物理潜力 运用适当的配置组件可以完善紧装式数据中心保险柜。
材料	钢板，带涂层
颜色	箱体：RAL 7035 维护门：RAL 7035 操作门：RAL 7035
供货范围	安全保险柜配有操作门和维修门 从两个侧面部件引入电缆 两个门均配有钥匙锁

特征

选项	各种锁具 各式电缆导入系统 从顶部和底部部件引入电缆 双扇门 可选择的门铰链 底架 配有阻燃装置的底架
说明	进行了系统测试检查，附有检验合格证证明。 关于规划的情况请洽询
防护等级	保险柜已被作为系统进行检测。 单保险柜已被作为配有单扇门、双扇门及机械锁的系统进行检测。 耐火等级 F 90（符合 DIN 4102 第 2 部分之规定）和 EI 90（符合 EN 1363-1 及 EN 13501-2 之规定），满足温差 $\Delta T < 50 \text{ K}$ ，相对湿度 $< 85\%$ 持续 30 分钟的极限值要求 防烟气按照 DIN 18095-2:1991-03 防盗保护 RC 2 工具入侵，符合 DIN EN 1630:2011-09 同类标准 防盗保护 RC 3 防工具入侵，符合 DIN EN 1630:2011-09 标准（限制配置方式）
可用尺寸	适用于组件的安装高度: 47 U
持久保护，防止...	火灾 灭火水 腐蚀性气体 破坏 第三方越权访问 灰尘 偷盗/破门盗窃
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
防护等级	防护等级 IP54 至 IP56（取决于配置）
包装单元	1 件

特征

净重	700 kg
----	--------

毛重	750 kg
----	--------

税率号	83030040
-----	----------

ETIM 9	EC002499
--------	----------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

产品描述	E 级微型数据中心。E 级微型数据中心（E 级 MDC）是一个模块化的安全保险箱，操作门在前面，维护门在后面。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口。
------	---