


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009

微型数据中心 (Micro Data Center)

状态: 2026/1/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - 微型数据中心 (Micro Data Center) E 级

E 级 MDC IT 安全箱是一款完全为您量身打造的小型数据中心，其占地面积经过优化，不仅可以随着您的 IT 发展而扩建，还可以在需要时迁移到其他位置。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 7999.009 |
| 产品描述 | E 级微型数据中心 (E 级 MDC) 是一个模块化的安全保险柜，操作门在前方，维护门在后方。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口，并有各种尺寸可供选择。 |
| 您的获益 | 可以安装在难以接近的地方 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。 预备用于安装不同的 IT 温控系统 由于可以装卸投资有保障 |
| 使用范围 | 防止发生危害 IT 部分的物理潜力 运用适当的配置组件可以完善紧装式数据中心保险柜。 |
| 材料 | 钢板，带涂层 |
| 颜色 | 箱体：RAL 7035 维护门：RAL 7035 操作门：RAL 7035 |
| 供货范围 | 安全保险柜配有操作门和维修门 从两个侧面部件引入电缆 两个门均配有钥匙锁 |

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 选项 | 各种锁具 各式电缆导入系统 从顶部和底部部件引入电缆 双扇门 可选择的门铰链 底架 配有阻燃装置的底架 |
| 说明 | 进行了系统测试检查，附有检验合格证证明。 关于规划的情况请洽询 |
| 防护等级 | 保险柜已被作为系统进行检测。 单保险柜已被作为配有单扇门、双扇门及机械锁的系统进行检测。 阻燃等级 F 90，符合 DIN 4102 标准第 2 部分，遵守极值 $\Delta T < 50$ K、持续供电 30 分钟以上相对湿度 $< 85\%$ 防烟气按照 DIN 18095-2:1991-03 防盗保护 RC 2 工具入侵，符合 DIN EN 1630:2011-09 同类标准 防盗保护 RC 3 防工具入侵，符合 DIN EN 1630:2011-09 标准（限制配置方式） |
| 可用尺寸 | 适用于组件的安装高度: 47 U |
| 持久保护，防止... | 火灾 灭火水 腐蚀性气体 破坏 第三方越权访问 灰尘 偷盗/破门盗窃 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 |
| 防护等级 | IP 54 to IP 56 (depending on configuration) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 700 |

特征

毛重 750

EAN 4028177717084

ETIM 9 EC002499

ECLASS 8.0 27180207