## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7999.009 微型数据中心 (Micro Data Center)

状态: 2025/11/12 (来源: rittal.com/tw-zh)



# DK 7999.009 - 微型数据中心 (Micro Data Center) E 级

E 级 MDC IT 安全箱是一款完全为您量身打造的小型数据中心,其占地面积经过优化,不仅可以随着您的 IT 发展而扩建,还可以在需要时迁移到其他位置。



#### 特征

型号	DK 7999.009
产品描述	E 级微型数据中心(E 级 MDC)是一个模块化的安全保险柜,操作门在前方,维护门在后方。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口,并有各种尺寸可供选择。
您的获益	可以安装在难以接近的地方可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。 预备用于安装不同的 IT 温控系统由于可以装卸投资有保障
使用范围	防止发生危害 IT 部分的物理潜力 运用适当的配置组件可以完善紧装式数据中心保险柜。
材料	钢板,带涂层
颜色	箱体: RAL 7035 维护门: RAL 7035 操作门: RAL 7035
供货范围	安全保险柜配有操作门和维修门 从两个侧面部件引入电缆 两个门均配有钥匙锁

© Rittal 2025

## 特征

选项	各种锁具
	各式电缆导入系统
	从顶部和底部部件引入电缆
	双扇门
	可选择的门铰链
	底架
	配有阻燃装置的底架
说明	进行了系统测试检查,附有检验合格证证明。
	关于规划的情况请洽询
防护等级	保险柜已被作为系统进行检测。
	单保险柜已被作为配有单扇门、双扇门及机械锁的系统进行检测。
	阻燃等级 F 90,符合 DIN 4102 标准第 2 部分,遵守极值 ΔT < 50
	K 、持续供电 30 分钟以上相对湿度 < 85 %
	防烟气按照 DIN 18095-2:1991-03
	防盗保护 RC 2 工具入侵,符合 DIN EN 1630:2011-09 同类标准
	防盗保护 RC 3 防工具入侵,符合 DIN EN 1630:2011-09 标准(限制
	配置方式)
可用尺寸	适用于组件的安装高度: 47 U
持久保护,防止	火灾
	灭火水
	腐蚀性气体
	破坏
	第三方越权访问
	灰尘
	偷盗/破门盗窃
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 56
包装单元	1件
· 净重	700
毛重	750

© Rittal 2025 3

## 特征

EAN	4028177717084
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

© Rittal 2025 4