

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.740

安装冲孔轨 23 x 64 mm

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.740 - 安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE

用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。



特征

| | |
|-------|--|
| 型号 | VX 8100.740 |
| 产品描述 | 用于在内部安装面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装。与机柜框架齐平安装。由于有额外的安装支架，也可用于已安装好的安装板，可单独按需截短。 |
| 您的获益 | 四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 2 个不带法兰的冲孔轨 4 个安装支架 包括固定件 |
| 安装可能性 | 在 VX 中，在 VX 机柜型材内部安装平面上 在 VX SE 中，在垂直机柜轮廓上，与 VX 适配器导轨组合使用 在内部安装平面的两个型材之间 |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 适用于 | 箱体类型: VX VX SE 宽度/深度: 400 mm |
| 包装单元 | 2 件 |
| 净重 | 1 kg |
| 毛重 | 1.006 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 4.63 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | VX 不带法兰冲孔轨23 x 64 mm, 用于机柜宽度/深度: 400 mm |

批准

| | |
|----|-----------------|
| 解释 | PCF-declaration |
|----|-----------------|