

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.745

安装冲孔轨 23 x 64 mm

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.745 - 安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE

用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。



特征

型号	VX 8100.745
产品描述	用于在内部安装面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装。与机柜框架齐平安装。由于有额外的安装支架，也可用于已安装好的安装板，可单独按需截短。
您的获益	四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	2 个不带法兰的冲孔轨 4 个安装支架 包括固定件
安装可能性	在 VX 中，在 VX 机柜型材内部安装平面上 在 VX SE 中，在垂直机柜轮廓上，与 VX 适配器导轨组合使用 在内部安装平面的两个型材之间
适用于	箱体类型: VX VX SE 宽度/深度: 1,200 mm

特征

包装单元	2 件
净重	2.4 kg
毛重	2.82 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	13.88
税率号	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/ D: 1200 mm

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------