

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8108.235

## 侧板，可用螺钉固定，钢板

状态: 2026/6/15 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8108.235 - 侧板，可用螺钉固定，钢板 用于 TS、TS IT

侧板，可以螺旋固定，钢板，用于 TS。

## 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 型号                       | TS 8108.235  |
| 您的获益                     | 通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能<br>通过悬置辅助装置简单定位<br>带有触点平面的接地螺栓 |
| 材料                       | 钢板，1.5 mm  |
| 表面                       | 浸涂底漆，外经粉末涂层  |
| 颜色                       | RAL 7035   |
| 供货范围                     | 包括固定件  |
| 说明                       | 扁型部件支架可选择从机柜内部或外部安装<br>可配置的面积：外部尺寸 - 100 mm                      |
| 适用于                      | 箱体类型: TS<br>TS IT<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 800 mm                  |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55  |
| 基本材料                     | 钢板   |
| 包装单元                     | 2 件  |
| 净重                       | 38 kg  |
| 毛重                       | 39.8 kg  |
| 税率号                      | 94039910   |

# 特征

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 9     | EC002524                                       |
| ECLASS 8.0 | 27182101                                       |
| 产品描述       | TS 侧板，螺钉固定，用于TS, TS IT，用于机柜高度深度：2000x800 mm,钢板 |

---