Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8453.600 并联柜系统 TS 8

状态: 2025/12/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



TS 8453.600 - 并联柜系统 TS 8 不锈钢

并联柜系统 TS 8,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含安装板。防护等级:IP 55。



特征

型号	TS 8453.600
材料	箱体架: 不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
	顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
	门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
	后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
	底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
	安装板: 钢板,3.0 mm
表面	箱体架和底板: 光亮
	门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400
	安装板:镀锌

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	
	门
	单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
	顶板
	底板
	后壁
	安装板
	4 个运输吊环
	锁: 3 mm 双齿
	2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
门数	2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
IK 编码	IK09
说明	鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料	不锈钢
尺寸	宽度: 1,200 mm
	高度: 1,800 mm
	深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	1,099 mm x 1,696 mm
包装单元	1件
净重	164.4
毛重	174.9
EAN	4028177300767

© Rittal 2025 3

特征

ECLASS 8.0 27180101

批准

批准	Bureau Veritas
	UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明
	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4