

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.050

侧面底座护板， 100 mm

状态: 2025/12/14 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

TS 8601.050 - 侧面底座护板, 100 mm 用于前后底座部件

安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时, 也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。为了加固并柜底座部件, 可将底座护板旋转 90° 安装。

特征

型号	TS 8601.050
产品描述	安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时, 也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7022
供货范围	2 块底座护板 包括固定件
安装操作说明	为了加固并柜底座部件, 可将边侧的底座护板 (高度为 100 mm) 旋转 90° 进行安装。此时需要底座连接板
尺寸	高度: 100 mm
适用于	箱体类型: TS: = 500 mm 箱体类型: SE 箱体类型: CM 箱体类型: TP 箱体类型: PC 箱体类型: IW 箱体类型: TS IT
包装单元	2 件
净重	1.436
毛重	1.636

特征

税率号 94039910

EAN 4028177208643

ECLASS 8.0 27182003