

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

带门的罩盖

状态: 2026/2/10 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - 带门的罩盖 用于 VX

带门的遮罩，用于保护和遮盖连接器或其它安装设备

特征

型号	VX 8609.230
您的获益	用于保护和遮盖连接器或其它安装设备 可选择从上方或下方导引电缆
材料	罩盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	盖板 门配有锁杆和双齿锁芯 2 块用于顶部和底部的盖板
尺寸	宽度: 202.7 mm 高度: 1,998 mm 深度: 599 mm
适用于	箱体类型: VX 高度: = 2,000 mm 深度: = 600 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55, 当与 VX 系列机柜搭配使用时
防护等级 NEMA	NEMA 12 (当与 VX、VX IT 系列机柜搭配使用时)
包装单元	1 件
净重	48.5
毛重	50.5

特征

本型号（含包装）PCF（出厂前）	124.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177921689
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405