
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






TS 8612.410 衡孔装配板


状态: 2025/11/20 (来源: rittal.com/tw-zh)




TS 8612.410 - 衡孔装配板

安装板可用于机柜的其他扩装可能。







特征

型号	TS 8612.410
型式	可用螺钉固定,大规格
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	固定螺钉
安装可能性	大规格的衡孔装配板可用螺钉固定在所有带有 25 mm 安装孔阵分布的机柜和安装部件上 门条 在 AX 塑料箱中,在门内的固定圆顶上
包装单元	4 件
净重	0.584
毛重	0.676
本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明

© Rittal 2025

特征

税率号	83024200
EAN	4028177230897
E-Number Sweden	E7239790
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025