


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.650**

**TS 冲孔型材 45 x 88 mm**

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.650 - TS 冲孔型材 45 x 88 mm

直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型部件。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。



## 特征

型号	TS 8612.650
型式	用于内部安装平面
产品描述	直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型安装设备。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。带有 11 排孔的双型材为内部扩装提供了许多附加可能性。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	安装在 TS、VX SE 机柜垂直和水平型材上
适用于	箱体类型: 内部安装平面 宽度/深度: 500 mm
包装单元	2 件
净重	2.6 kg
毛重	2.611 kg
税率号	73269098

# 特征

---

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	TS TS不带法兰冲孔轨, 45 x 88 mm,用于内部安装平面: 用于机柜 宽度深度: 500 mm

---