

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8612.680

## TS 冲孔型材 45 x 88 mm

状态: 2026/6/21 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.680 - TS 冲孔型材 45 x 88 mm

直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型部件。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。



## 特征

|       |  |
|-------|--|
| 型号    | TS 8612.680  |
| 型式    | 用于内部安装平面   |
| 产品描述  | 直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型安装设备。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。带有 11 排孔的双型材为内部扩装提供了许多附加可能性。 |
| 材料    | 钢板   |
| 表面    | 镀锌   |
| 供货范围  | 包括固定件  |
| 安装可能性 | 安装在 TS、VX SE 机柜垂直和水平型材上  |
| 适用于   | 箱体类型: 内部安装平面<br>宽度/深度: 800 mm  |
| 包装单元  | 2 件  |
| 净重    | 3.638 kg   |
| 毛重    | 3.837 kg   |
| 税率号   | 73269098   |

# 特征

---

|            |   |
|------------|---|
| ETIM 9     | EC002625  |
| ECLASS 8.0 | 27189234  |
| 产品描述       | TS TS不带法兰冲孔轨, 45 x 88 mm,用于内部安装平面: 用于机柜<br>宽度深度: 800 mm |

---