

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.760

TS 冲孔轨 25 x 38 mm

状态: 2026/4/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.760 - TS 冲孔轨 25 x 38 mm

用于重型安装设备，带固定钻孔。可以安装在垂直 TS 机柜型材上。



特征

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号 | TS 8612.760 |
| 产品描述 | 用于重型安装设备，带固定钻孔。 |
| 材料 | 钢板，3.0 mm |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 固定螺钉 |
| 安装可能性 | 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上 各面都带 9 mm 圆孔，间隔为 25 mm 模数孔 用于加装支承轨、系统支承轨、C 型安装角轨 30/15、电缆夹钳轨（角型材）和自备的安装设备 |
| 说明 | 与搭锁锁定螺母结合特别适用于动态连接 |
| 适用于 | 宽度/深度: 600 mm |
| 包装单元 | 2 件 |
| 净重 | 1.648 kg |
| 毛重 | 1.96 kg |
| 税率号 | 73269098 |

特征

ECLASS 8.0

27189261

产品描述

TS 冲孔轨 25 x 38 mm，用于机柜宽度深度：600 mm