

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.540

## 分装板

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.540 - 分装板 用于 VX、VX SE、PC、IW

用于夹紧控制柜中的辅助配件，可非常灵活地安装并使用分装板，其特性可满足各类不同的应用情况。

## 特征

型号	VX 8617.540
产品描述	通过安装套件直接固定在机柜上，可以极度灵活的使用分装板，满足不同位置上的安装需求。
材料	钢板，2.5 mm
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
适合于门宽度	600 mm
安装可能性	可选择直立作为垂直安装平面或平放作为水平底面进行安装 直接在机柜型材中进行固定 在首选结构型式中，通过冲孔型材在机柜的任意安装平面进行固定 对于多平面安装，通过铰链固定件可转动分装板，用于更快速的进入安装板后部
说明	安装在 VX SE、PC、IW 中时，需要使用 VX 适配导轨
尺寸	宽度: 500 mm 深度: 700 mm
适合于箱体类型	VX VX SE PC

# 特征

---

适用于	箱体类型: VX VX SE PC 宽度: = 600 mm = 800 mm 深度: = 600 mm = 800 mm
包装单元	1 件
净重	8.82 kg
毛重	9.22 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	35.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
产品描述	VX 分装板, 尺寸: 500x700 mm

---