


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.570

分装板

状态: 2026/4/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.570 - 分装板 用于 VX、VX SE、PC、IW

用于夹紧控制柜中的辅助配件，可非常灵活地安装并使用分装板，其特性可满足各类不同的应用情况。

特征

| | |
|---------|--|
| 型号 | VX 8617.570 |
| 产品描述 | 通过安装套件直接固定在机柜上，可以极度灵活的使用分装板，满足不同位置上的安装需求。 |
| 材料 | 钢板，2.5 mm |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 适合于门宽度 | 800 mm |
| 安装可能性 | 可选择直立作为垂直安装平面或平放作为水平底面进行安装 直接在机柜型材中进行固定 在首选结构型式中，通过冲孔型材在机柜的任意安装平面进行固定 对于多平面安装，通过铰链固定件可转动分装板，用于更快速的进入安装板后部 |
| 说明 | 安装在 VX SE、PC、IW 中时，需要使用 VX 适配导轨 |
| 尺寸 | 宽度: 700 mm 深度: 400 mm |
| 适合于箱体类型 | VX VX SE PC |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 适用于 | 箱体类型: VX VX SE PC 宽度: = 800 mm 深度: = 500 mm = 800 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 7 kg |
| 毛重 | 7.3 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 28.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| 产品描述 | VX 分装板, 尺寸: 700x400 mm |