


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.710

## 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm




状态: 2026/2/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8619.710 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、 VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。



## 特征

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 型号                             | VX 8619.710   |
| 产品描述                           | 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。   |
| 材料                             | 钢板  |
| 表面                             | 镀锌  |
| 供货范围                           | 包括固定件   |
| Distance between fixing points | 375 mm  |
| 适合于门宽度                         | 500 mm  |
| VX 安装方式                        | In door width 500 mm  |
| VX SE 安装方式                     | In door width 500 mm  |
| AX 安装方式                        | In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX<br>带锁的门，箱体宽度为 1000 mm |

# 特征

|             |  |
|-------------|--|
| 不锈钢 AX 安装方式 | 安装在箱体高度 500 mm 处<br>安装在箱体宽度 400 mm 处   |
| AX塑料箱 安装方式  | In door width 500 mm   |
| 三件式 AX 安装方式 | 安装在箱体深度 573 mm 处   |
| CX 安装方式     | 安装在控制台顶部和中部的深度方向，搭配用于 CX 内部扩装的导轨使用<br>在控制台下部，安装在箱体深度 500 mm 处<br>In door width 500 mm  |
| TP 安装方式     | In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD |
| 安装操作说明      | 装入 AX 钢板时，仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用   |
| 说明          | 用于在带法兰冲孔轨安装组件，需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉  |
| 适用于         | 箱体类型: VX<br>VX SE<br>TP<br>AX<br>AX 塑料<br>AX3段式壁挂箱体<br>立式控制台 CX<br>CX琴式控制台系统<br>Suitable for width or height or depth: 500 mm          |
| 包装单元        | 4 件  |
| 净重          | 0.8  |
| 毛重          | 0.92   |
| 税率号         | 73269098   |
| EAN         | 4028177924635  |

# 特征

---

E-Number Sweden E3465281

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189234