

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm

状态: 2026/7/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.720 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。



特征

型号	VX 8619.720
产品描述	用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between fixing points	475 mm
适合于门宽度	600 mm
VX 安装方式	In door width 600 mm
VX SE 安装方式	In door width 600 mm
AX 安装方式	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX 带锁的门，箱体宽度为 1200 mm

特征

不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体高度 600 mm 处
AX塑料箱 安装方式	In door width 600 mm
三件式 AX 安装方式	在箱体深度 673 mm 处或与壁板同宽
PC 安装方式	In door width 600 mm
CX 安装方式	In door width 600 mm
安装操作说明	装入 AX 钢板时，仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
说明	用于在带法兰冲孔轨安装组件，需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
适用于	箱体类型: VX VX SE PC AX AX3段式壁挂箱体 立式控制台 CX CX底座 Suitable for width or height or depth: 600 mm
包装单元	4 件
净重	0.956 kg
毛重	1.14 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	7.78
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm，用于门宽：600mm

批准

解释

PCF-declaration