


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

## 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm

状态: 2026/7/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。



## 特征

型号	VX 8619.730
产品描述	用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between fixing points	675 mm
适合于门宽度	800 mm
VX 安装方式	In door width 800 mm
VX SE 安装方式	In door width 800 mm
AX 安装方式	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体高度 800 mm 处

# 特征

AX塑料箱 安装方式	In door width 800 mm
PC 安装方式	In door width 800 mm
CX 安装方式	In door width 800 mm
VX 底座安装方式	安装在底座宽度 850 mm 处，装配在底座角连接件上
安装操作说明	装入 AX 钢板时，仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
说明	用于在带法兰冲孔轨安装组件，需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
适用于	箱体类型: VX VX SE PC AX AX 塑料 立式控制台 CX CX底座 Suitable for width or height or depth: 800 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	4 件
净重	1.4 kg
毛重	1.588 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	10.52
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm，用于门宽：800mm

# 批准

---

解释

PCF-declaration