
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8619.790 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm

状态: 2025/11/6 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 8619.790 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、 VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。







特征

型号	VX 8619.790
产品描述	用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between fixing points	635 mm
AX 安装方式	In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
安装操作说明	装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
说明	用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
适用于	箱体类型: AX Suitable for width or height or depth: 760 mm

© Rittal 2025

特征

包装单元	4 件
净重	1.2
毛重	1.52
税率号	73269098
EAN	4028177940765
E-Number Sweden	E3465287
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3