

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.800

电缆导入板

状态: 2026/1/17 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.800 - 电缆导入板 用于 VX

通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。



特征

型号	VX 8619.800
产品描述	用于电缆导入套管和插头引线套管，用于替换标准配置的分段式底板。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
开口数量	6
适用于	箱体类型: VX: = 600 mm 箱体类型: VX SE
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	与电缆导入套管或插头引线套管组合使用, 防护等级可达IP 55
包装单元	2 件
净重	0.874
毛重	1.26
税率号	73269098
EAN	4028177921092

特征

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261