

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.802

电缆导入板

状态: 2026/6/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.802 - 电缆导入板 用于 VX

通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。



特征

型号	VX 8619.802
产品描述	用于电缆导入套管和插头引线套管，用于替换标准配置的分段式底板。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
开口数量	5
适用于	箱体类型: VX: = 1,000 mm 箱体类型: VX SE
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	与电缆导入套管或插头引线套管组合使用，防护等级可达 IP 55
包装单元	4 件
净重	1.708 kg
毛重	1.78 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620

特征

ECLASS 8.0

27189261

产品描述

VX 电缆导入板，用于机柜宽度：1000 mm