

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.050

侧板，可用螺钉固定，不锈钢

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.050 - 侧板，可用螺钉固定，不锈钢 用于 VX

侧板，螺钉固定，不锈钢，用于 VX。

特征

型号	VX 8700.050
您的获益	采用夹式侧壁支架，安装省时 通过带内部接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能 通过辅助定位可以在高度，深度方向方便定位 简便式单人装配 接地螺栓采用大面积无油漆接触面，以实现最佳接触面
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm
表面	拉丝，粒度 400
供货范围	包括固定件
适用于	箱体类型: VX 高度: = 2,000 mm 深度: = 600 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 Type 4X 类型 12
基本材料	不锈钢
包装单元	2 件

特征

净重	27.8 kg
毛重	28.8 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
产品描述	VX 侧板，螺钉固定，用于机柜高度深度：2000x600 mm，不锈钢 1.4301

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------