Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8700.840 侧板,可用螺钉固定,不锈钢

状态: 2025/11/2 (来源: rittal.com/tw-zh)



TS 8700.840 - 侧板,可用螺钉固定,不锈钢 用于 TS

侧板,可以螺旋固定,不锈钢板,用于 TS。



特征

型号	TS 8700.840
您的获益	通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保
	护性能
	通过悬置辅助装置简单定位
	带有触点平面的接地螺栓
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
表面	拉丝,粒度 400
供货范围	包括固定件
适用于	箱体类型: TS
	高度: = 1,800 mm
	深度: = 400 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
基本材料	不锈钢

© Rittal 2025 2

特征

包装单元	2 件
净重	18
毛重	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3