

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580 并联柜系统 TS 8

状态: 2026/6/25 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - 并联柜系统 TS 8 IP 66/NEMA 4

并联柜系统 TS 8，防护等级 IP 66，NEMA 4，涂漆钢板。

特征

型号	TS 8806.580
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底座：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架、门、顶盖、底板和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 顶板 底座，封闭式 后壁 安装板 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根 用于侧板的附件套装，用于扩展到防护等级 IP 66
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm

特征

安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 类型 12
IK 编码	IK09
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	123.975 kg
毛重	131.4 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	TS 并柜系统 IP 66 / NEMA 4, 宽高深: 800x2000x600 mm, 钢板, 带安装板, 前单门

批准

批准	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
----	---

批准

证书

表面

解释

制造商声明

符合性声明

符合性声明 UK