

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026/1/30 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



# VX 8807.000 - 并联柜系统 VX25 IP 66/NEMA 4

具备高防护等级，可在全球范围内使用，因为本品已按照欧洲和美国的最高标准进行测试：机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、底座



## 特征

型号	VX 8807.000
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架、门、顶盖、底板和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边, 可换到左边 顶板 底部 后壁 安装板 锁: 3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
包装单元	1 件
净重	130
毛重	140.4
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	344.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
EAN	4028177924543

## 特征

---

ETIM 9 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

## 批准

---

批准 DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

证书 表面

---

解释 符合性声明  
符合性声明 UK