

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.010 并联柜系统 VX25

状态: 2026/2/5 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



# VX 8807.010 - 并联柜系统 VX25 EMC

标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜，用以满足更高的电磁兼容要求。

## 特征

型号	VX 8807.010
型式	EMC 电磁兼容形式
产品描述	标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜，用以满足更高的电磁兼容要求
材料	箱体架：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 顶盖：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 门：带镀锌镁涂层的钢板，2.0 mm 后壁：带镀锌镁涂层的钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架：光亮 门、后壁及顶盖：外部喷漆，内部无喷漆 底板：镀锌 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 后壁 顶板 底板 安装板 锁：3 mm 双齿 2个冲孔轨 18 x 39 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
门数	1
说明	并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 屏蔽密封件
包装单元	1 件
净重	119.05
毛重	129.6
本型号（含包装）PCF（出厂前）	320.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
EAN	4028177924574
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

---

批准	Bureau Veritas
----	----------------

DNV-GL

UL + C-UL (listed)

---

证书	表面
----	----

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------