

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8808.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026/5/31 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8808.000 - 并联柜系统 VX25 基础型机柜

机柜制造标准：机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。



特征

| | |
|----|---|
| 型号 | VX 8808.000 |
| 材料 | 箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 供货范围 | 箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 顶板 后壁 底板 安装板 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 锁：3 mm 双齿 |
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 699 mm x 1,896 mm |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 12 |
| IK 编码 | IK10 |
| 门数 | 1 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 124.14 kg |
| 毛重 | 138.2 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 360.84 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |

特征

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | VX 并柜系统，宽高深：800x2000x800 mm，钢板，带安装板，前单门 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面 |
| 解释 | 制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration |