

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.790

并联柜系统 TS 8

状态: 2025/12/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.790 - 并联柜系统 TS 8 带玻璃门和后门

TS 8 并联机柜配备铝制玻璃门和单层安全玻璃。

特征

型号	TS 8808.790
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门 后门：钢板，2.0 mm 底板：钢板，1.5 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 顶盖和后门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 底板：镀锌 门：经粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 顶板 底板 前面用铝质透明门，180° 铰链 后门，130° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
基本材料	铝

特征

包装单元	1 件
净重	95
毛重	100
EAN	4028177698352
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
----	--